

**Carrelli da magazzino, Modello: 2503****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919800 2503
GTIN	4017976025032
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforma in pannello di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicciato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Norma	EN 1757-3
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	1200 mm

Larghezza	1325 mm
Modello	2503
Altezza	990 mm
Altezza del piano di carico	270 mm
Materiale ruota	TPE
Peso	35 kg
Ø Ruota	200 mm
Portata	600 kg
Profondità	809 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino