

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2400B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Piani in lamiera d'acciaio **a livello** del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	TPE
Profondità piano di carico	500 mm
Larghezza	1047 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg

Ø Ruota	160 mm
Norma	EN 1757-3
Modello	2400B
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	860 mm
Portata massima	500 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	509 mm
Peso	45 kg
Altezza	860 mm
Altezza piano di carico inferiore	228 mm
Larghezza piano di carico	850 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili