

fetra[®]
....**Carrello a quattro pareti, Modello: 1553****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919877 1553
GTIN	4017976015538
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello a quattro pareti con una parete longitudinale **estraibile**. Piattaforma in pannelli di legno con superficie simil-faggio, struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza	990 mm
Portata massima	600 kg
Modello	1553
Ø Ruota	200 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2

Materiale ruota	TPE
Peso	53 kg
Larghezza piano di carico	1200 mm
Altezza del piano di carico	270 mm
Larghezza	1380 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di carico	800 mm
Profondità	809 mm
Tipo di prodotto	Carrello a quattro pareti