



## Lime per meccanica di precisione Habilis lunghezza complessiva 215 mm, SH 00 / DH 1, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	527060 6
GTIN	613548056240
Classe articolo	53B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Lime per meccanica di precisione** con precisione di forma, di taglio, prestazioni e durata elevate. Forme ad ago, tuttavia con **codolo** quadro o esagonale **robusto e forgiato** e **sezione trasversale rinforzata**.

**Non è necessaria l'impugnatura.**

#### Uso:

Adatte in particolare per la realizzazione di sagome, grazie alle forme sottili con estremità a punta. **Le lime per meccanica di precisione Habilis** consentono una **maggiore pressione di lavoro** rispetto alle lime ad ago.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	215 mm
Descrizione della forma	triangolare
Superfici della lima	3
Sezione trasversale	9,5×9,5 mm
Taglio svizzero	00
Conforme al taglio tedesco	1
Attributo del nome del prodotto	SH 00 / DH 1
Inclusa impugnatura per lime	no
Impugnatura necessaria	no
Tipo di prodotto	Lima per meccanica di precisione

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Uni	limitatamente adatto		