

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2496****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919860 2496
GTIN	4017976502496
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme in pannelli di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Materiale ruota	TPE
Larghezza	737 mm
Norma	EN 1757-3

Altezza piano di carico inferiore	228 mm
Profondità	609 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Portata massima	500 kg
Larghezza piano di carico	600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Peso	32 kg
Ø Ruota	160 mm
Modello	2496
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	860 mm
Altezza	860 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili