

Garant
TN. G 160408, Tipo: HB7410-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7410-1
GTIN	4045197937742
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HB7410-1 Tipo: HB7410-1
 Rompitrucioli: TAM
 Tolleranza: G
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7410-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Rompitrucioli	TAM
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	Ti
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TN. G 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura