

Garant**WN. G 060404, Tipo: HB7410-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7410-1
GTIN	4045197937759
Classe articolo	21G

Descrizione

WN. G 060404 HB7410-1 Tipo: HB7410-1

Rompitruoci: TAM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitruoci	TAM
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	Ti
Tipo	HB7410-1
Codice ISO Inserto	WN GG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura