

**Garant****WN. G 080404, Tipo: HB7410-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7410-1
GTIN	4045197937773
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN. G 080404 HB7410-1 Tipo: HB7410-1

Rompitrucoli: TAM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 90 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TAM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7410-1
Impiego principale	Ti
Materiale da taglio	HM

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 90 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNGG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura