

Garant**Lama per seghe circolari, TiAlN, Ø × Spessore: 100X2mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	179912 100X2
GTIN	4045197938022
Classe articolo	17C

Descrizione

Esecuzione:

Geometria e rivestimento ottimizzati. Taglio a costa cava extra resistente per una rimozione affidabile dei trucioli. Per base della scanalatura piana.

Nota:

- **Forma dentatura BW.**
- **Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1837/1838 per il diametro delle lame per seghe vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.**

Descrizione tecnica

Ø Mozzo	32 mm
Ø	100 mm
Spessore del giunto E	2,5 mm
Ø Foro	16 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,02 mm
Spessore	2 mm

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	32 mm
Numero denti Z	34
Adattatore idoneo	179907 63; 80; 100
Numero di fori di trascinamento	4
Ø Foro di trascinamento	4,4 mm
Interasse fori di trascinamento	25,5 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	300 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	300 m/min	N
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		