

Garant

**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, Ø D /
Numero taglienti Z: 25/2mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Classe articolo	210

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione a_p	1 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Angolo rampa α_{max}	3,29 grado
Ø D_1 h6	12,5 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{max}	48 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{min}	38 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L_{compl}	36 mm
Ø D_3	13 mm

Sede filettata M	M12
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Inserito adatto	XDM.090416
Passaggio interno per LR	sì
Serie	Power Q
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP