

Garant
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Classe articolo	210

Descrizione
Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	38 mm
Fresatura a interpolazione a _p	1 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	10,43 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Inserto adatto	XDM.090416
Sporgenza totale L ₁	120 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L _{compl.}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Angolo rampa α _{max.}	3,29 grado

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	48 mm
\varnothing Tagliente D_c	25 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	16 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2