

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Classe articolo	210

Descrizione**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	22 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	84 mm
Inserto adatto	XDM.120516
Ø Tagliente D _c	50 mm
Fresatura a interpolazione a _p	1,5 mm

Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	98 mm
Lunghezza complessiva L_{compl} .	40 mm
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Angolo rampa α_{\max} .	1,51 grado
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	11 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP