

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Classe articolo	210

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	144 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Ø Tagliente D _c	80 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	60,34 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,76 grado

Inserto adatto	XDM.120516
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Numero taglienti Z	6
Fresatura a interpolazione a_p	1,5 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	158 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	11 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0