

Garant

**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, Ø D /
Numero taglienti Z: 30/2mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Classe articolo	210

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	14 mm
Fresatura a interpolazione a _p	1,5 mm
Sede filettata M	M16
Ø D ₂	29 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza rampa L per α _{max.}	10,34 mm
Angolo rampa α _{max.}	4,42 grado
Ø Tagliente D _c	30 mm

Inserto adatto	XDM.120516
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	47 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{min.}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	58 mm
Serie	Power Q
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0