


**Pietra per affilare utensili in HM e ghisa, carburo di silicio (SiC) grosso / fine,  
Lunghezza × Larghezza: 125X50mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558825 125X50
GTIN	4260496535196
Classe articolo	56Z

### Descrizione

**Esecuzione:**

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l'altro fine per rifiniture.

**Carburo di silicio** in legante medio-duro. Sotto SiC grana 280 / 320 (fine); sopra SiC grana 100 (grossa).

**Uso:**

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

**Nota:**

**Pietre speciali per lucidare e livellare disponibili su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Altezza	20 mm
Grado di finezza	grosso / fine
Grana	100
Grana	280/320
Larghezza	50 mm
Lunghezza	125 mm
Tipo di prodotto	Pietra per affilare utensili

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		