

Garant**Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, con codolo filettato, Ø D / Z_{eff}: 32/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Classe articolo	210

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	39 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Sede filettata M	M16
Serie	Power Tang
Inserto adatto	LO.U0904..
Numero di inserti	15
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2