

**Garant**
**Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, con codolo filettato, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Classe articolo	210

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	45 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Numero taglienti effettivi Z <sub>eff</sub>	2
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	32 mm
Sede filettata M	M12
Serie	Power Tang
Inserto adatto	LO.U0904..
Numero di inserti	8
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2