

Garant
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 13X15 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610700 13X15
GTIN	4045197158925
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 190 mm

Apertura bocca massima b1: 33 mm

Apertura bocca massima b2: 35 mm

Altezza bocca massima h: 6 mm

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b2	35 mm
Apertura ₂	15 mm
Altezza bocca massima h	6 mm
Apertura ₁	13 mm
Apertura bocca massima b1	33 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	190 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave