

**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216625 12
GTIN	4045197940186
Classe articolo	220

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Smussatura massima $D_{max}$	23,7 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	20 mm
Inserto adatto	SP..09T308
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Ø D	12 mm
Numero taglienti Z	1
Sporgenza totale $L_1$	37 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3  
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0