



Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 10X11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	610700 10X11
GTIN	4045197158871
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 155 mm

Apertura bocca massima b1: 24 mm

Apertura bocca massima b2: 27 mm

Altezza bocca massima h: 5 mm

Descrizione tecnica

Apertura bocca massima b1	24 mm
Apertura bocca massima b2	27 mm
Apertura ₁	10 mm
Apertura ₂	11 mm
Altezza bocca massima h	5 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	155 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no