

**Garant****Alesatore NPT 1:16, NPT: 1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Classe articolo	110

**Descrizione****Esecuzione:**

Per alesare senza interruzione fori già sgrossati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo D <sub>2</sub>	12 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	27 mm
Ø Minimo D <sub>3</sub>	10,3 mm
Numero taglienti Z	6
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Rapporto di conicità	1:16
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Bit per viti con impronta  
a croce Phillips**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		