

## Cassone per trucioli con doppio fondo in lamiera forata, Volume del cassone: 750l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919930 750
GTIN	2050001936769
Classe articolo	94B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il contenitore, a tenuta di olio e di acqua, è dotato di una **lamiera forata su tutto il fondo** e di un rubinetto di scarico da 1 pollice. È indicato dunque **soprattutto per la raccolta e la separazione di materiali solidi dai liquidi**.

Il contenitore con pareti dello spessore di 3 mm può essere facilmente ribaltato dall'operatore del carrello elevatore mediante una fune.

Il telaio di base è dotato di tasche d'inforcamento per le forche del carrello.

Dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento involontario, lamiera del cassone dotata di profilo su tutti i bordi.

#### Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

### Descrizione tecnica

Altezza	680 mm
Altezza dei punti di carico	495 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro

Con sedi per forche	sì
Dimensione interna sedi forche larghezza	200 mm
Volume delle vasche	750 l
Portata	1000 kg
Meccanismo ribaltabile	Paranco a fune
Larghezza	1280 mm
Paranco a fune	sì
Dimensione interna sedi forche altezza	60 mm
Sedi forche Dim. D	60 mm
Peso	169 kg
Sedi forche Dim. A	200 mm
Saldata a tenuta di olio	sì
Lunghezza	1440 mm
Distanza sedi forche B	495 mm
Dotazione con lamiera forata	Doppio fondo in lamiera forata
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

## Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli, poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450