

Garant**VC.T 070204, Tipo: HB7025-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Classe articolo	211

Descrizione

VC.T 070204 HB7025-1 Tipo: HB7025-1

Rompitrucioli: SF

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 190 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 190 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	SF
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7025-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura