



Laser a linee incrociate autolivellante GCL, Modello: 2-15



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

3x batterie n. art. 081561 LR6, supporto multifunzionale, piastra segnale laser e custodia protettiva.

Descrizione tecnica

Altezza	106 mm
Peso	490 g
Limite di errore	$\pm 0,3$ mm/m
Filettatura per treppiede	1/4 pollici

Filettatura per treppiede	5/8 pollici
Campo di livellamento	±4 grado
Grado di protezione IP	IP 54
Portata	15 m
Classe laser	2
Lunghezza	112 mm
Larghezza	55 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Numero di batterie contenute	3
Colore del laser	rosso
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6