

Garant
VC.T 070204, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Classe articolo	211

Descrizione

VC.T 070204 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucioli: VF

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VF
Tipo	HB7125-1
Raggio di curvatura	0,4 mm

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 180 m/min
Codice ISO Inserto	VCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura