

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB730-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB730-1 Tipo: HB730-1

Rompitrucoli: XUM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 35 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min

Profondità di taglio a _p	0,5 - 6 mm
Rompitrucioli	XUM
Impiego principale	UNI
Tipo	HB730-1
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura