

Garant
VCMT 070202, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Classe articolo	211

Descrizione

VCMT 070202 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucioli: VF

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mm

 Avanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VF
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 180 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7125-1
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura