

**Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 27X30 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610700 27X30
GTIN	4045197159090
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superficie arrotondata.

Lunghezza chiave L: 300 mm

Apertura bocca massima b1: 60 mm

Apertura bocca massima b2: 66 mm

Altezza bocca massima h: 10 mm

**Descrizione tecnica**

Apertura bocca massima b2	66 mm
Altezza bocca massima h	10 mm
Apertura <sub>2</sub>	30 mm
Apertura <sub>1</sub>	27 mm
Apertura bocca massima b1	60 mm
Dim. apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	300 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
antiscintilla	no
aperture uguali da entrambi i lati	no