

## Cassone ribaltabile con sistema di scarico, verniciato, Volume del cassone: 1200l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919950 1200
GTIN	2050001937421
Classe articolo	94B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Contenitore ribaltabile **per materiali solidi** con baricentro vantaggioso del carico. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante una fune.

La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e di un telaio di base robusto con tasche d'inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e il rovesciamento involontari.

Dimensioni interne delle tasche d'inforcamento: AxD 200x80 mm.

#### Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

### Descrizione tecnica

Altezza	1095 mm
Distanza sedi forche B	600 mm
Con paranco a fune	sì
Protezione contro il ribaltamento	sì

Campo d'impiego	per materiali solidi
Volume delle vasche	1200 l
Portata	1500 kg
Larghezza	1070 mm
Peso	200 kg
Lunghezza	1720 mm
Altezza dei punti di carico	960 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

---

## Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli,  
poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450