



## Laser a linee incrociate autolivellante GCL, Modello: 2-50CG



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Classe articolo	46T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali. **Linee incrociate verdi** per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Interfaccia Bluetooth per un utilizzo remoto finalizzato a un'esecuzione precisa dei lavori senza toccare l'apparecchio. Può essere utilizzato con un accumulatore (compreso nella fornitura) o le batterie. Ampia area di impiego, fino a 80 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Batteria agli ioni di litio da 12 V, caricabatterie, supporto multifunzionale, bersaglio laser, custodia protettiva e valigetta di trasporto.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	136 mm
-----------	--------

Portata	20 m
Grado di protezione IP	IP 54
Campo di livellamento	±4 grado
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Limite di errore	±0,3 mm/m
Altezza	122 mm
Portata con ricevitore	80 m
Classe laser	2
Larghezza	55 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Peso	600 g
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Colore del laser	verde
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione nominale	12 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate