

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB8630, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax.} = 4$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,22 mm
Spessore inserto E	5,56 mm
Codice ISO Inserto	SEMT 1305 AGSR
Tipo	HB8630
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		