

## Calibro a tampone piatto, P9, Dim. nominale: 24mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484402 24
GTIN	2050001937186
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Calibri a tampone piatto **con classe di tolleranza P9**.

#### Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

### Descrizione tecnica

Dimensione nominale	24 mm
Materiale	Acciaio temprato
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Campo di tolleranza	P
Accoppiamento	P9
Qualità	9
Attributo del nome del prodotto	P9
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Calibro a tampone piatti

## Servizi

Rapporto di taratura Calibro a tampone Ø Massimo 60 mm

028300 60