

Garant**Portafrese con trascinatori frontali cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 300, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301139 16
GTIN	4045197942241
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	17 mm
Mandrino di Ø d ₁	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Adattatore	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali