

## Garant

### Punta elicoidale lunga in HSS W, non rivestito, Ø DC h8: 6mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	116040 6
GTIN	4045197025845
Classe articolo	11B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,5 mm.

Nocciolo rinforzato **senza conicità**. Affilatura di precisione dei taglienti. Scanalature per trucioli larghe con spigoli arrotondati. Superficie rettificata lucida.

##### Vantaggi:

Per praticare fori profondi e per la foratura con l'ausilio di maschere di foratura.

##### Raccomandazioni:

##### Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con **angolo di affilatura di 142°** per una maggiore sicurezza dei processi.

#### Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	91 mm
Avanzamento $f$ in alluminio a truciolo corto	0,14 mm/gir,
Ø Nominale $D_c$	6 mm
Numero taglienti $Z$	2
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo $D_s$	6 mm
Lunghezza complessiva $L$	139 mm
Norma	DIN 340
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	82 mm

Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	W
Angolo dell'elica	30-40 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	40 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		