

Garant
Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1: M16X231

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301313 M16X231
GTIN	4045197942852
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

L ₂	7,5 mm
Ø Foro D ₁	17 mm
Ø Esterno D	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	250 mm
Filettatura M	M16×231
Ø D ₂	29 mm
Lunghezza utile L ₁	231 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari