

Garant
Portautensili per frese modulari filettate antivibrante, forma conica, HSK-A 100, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X274

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307043 M12X274
GTIN	4045197943002
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro Balluffchip. Versione conica. **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301342, adattatore n. art. 301344, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Per attacchi Densimet o prolunghe in metallo duro integrale per frese modulari filettate, vedi n. art. 301373 – 1379 e n. art. 301361 – 1368.

Sporgenza totale Dim. A: 300 mm

Ø foro D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø esterno D: 49,5 mm

Lunghezza utile L₁: 274 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

L ₂	5 mm
Ø esterno D	49,5 mm

Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Lunghezza utile L ₁	274 mm
Ø foro D ₁	12,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari