

**Garant****XOMT060310ZZER, HB4430, Modello: TI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212842 TI
GTIN	4045197942593
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ Raggio programmato con  $a_{p,max}$ : 2 mmAvanzamento  $f_z$  per dente: 0,5 mm

Spessore inserti S: 3.18 mm

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,5 mm
Modello	Ti
Raggio di curvatura	1 mm
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XOMT060310ZZER
Tipo	HB4430
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p\ max}$ .	0,6 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p\ max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
a umido max.	idoneo		