

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4130, Modello: INOX**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,8 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XOMT060310ZZSR
Tipo	HB4130
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	0,9 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm

Raggio programmato con $a_{p\max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		