



Tool24 PickOne – sistema master DE, Numero di alloggiamenti totale: 640



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	979200 640
GTIN	4045197885999
Classe articolo	9SA

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie ai tempi di accesso bassi, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto giusto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con max. 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l'uso industriale. Montaggio flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati su entrambi i lati.

Il sistema master può essere ampliato a piacere con altri sistemi slave e combinato con tutte le varianti hardware Tool24. Numero massimo di scomparti, ideale per la distribuzione di articoli poco voluminosi, come ad es. gli inserti.

Fornitura:

Touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso.

Verniciatura:

Frontalini grigio chiaro RAL 7035, corpo blu elettrico RAL 5005, **termoverniciato**.

Nota:

Il carosello di Tool24 PickOne può essere configurato unicamente in base al cliente con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda del magazzino articoli di proprietà. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato.

Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.

HOA008120: 1000 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg
Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1080 mm
Profondità: 875 mm
Numero scomparto A: 640
Peso: 275 kg

Descrizione tecnica

Profondità	875 mm
Peso	275 kg
Larghezza	1080 mm
Altezza	2000 mm
Numero scomparto A	640
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003