

**Tool24 PickOne – sistema master EN, Numero di alloggiamenti totale: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	979210 160
GTIN	4045197886064
Classe articolo	9SA

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie ai tempi di accesso bassi, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto giusto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con max. 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l'uso industriale. Montaggio flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati su entrambi i lati. Il sistema master può essere ampliato a piacere con altri sistemi slave e combinato con tutte le varianti hardware Tool24. Dimensione massima dei ripiani, ideale per la distribuzione di articoli molto voluminosi, come ad es. mole abrasive e occhiali di protezione.

Fornitura:

Touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso, sistema operativo in inglese.

Verniciatura:

Frontalini grigio chiaro RAL 7035, corpo blu elettrico RAL 5005, **termovernicato**.

Nota:

Il tamburo di Tool24 PickOne può essere configurato unicamente in base al cliente con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda del portafoglio di articoli in consegna. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato.

Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.

Portata corpo interno dell'armadio: 1000 kg

Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9 mm

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1080 mm

Profondità: 875 mm

Numero scomparto D: 160

Peso: 275 kg

Descrizione tecnica

Larghezza	1080 mm
Peso	275 kg
Profondità	875 mm
Altezza	2000 mm
Numero scomparto D	160
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003