

**Garant**
**XOMW060310ZZSR, HB4715, Modello: HART**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212830 HART
GTIN	4045197942579
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ 

 Raggio programmato con  $a_{p,max}: 2 \text{ mm}$ 

 Avanzamento  $f_z$  per dente:  $0,4 \text{ mm}$ 

 Spessore inserti S:  $3.18 \text{ mm}$ 

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,4 mm
Modello	DURO
Raggio di curvatura	1 mm
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XOMW060310ZZSR
Tipo	HB4715
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	0,5 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 50 HRC	idoneo	110 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	80 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	50 m/min	H
GG(G)	limitatamente adatto	200 m/min	K
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		