



Supporto per utensili EG14 universale, Tipo attacco codolo: PSC80



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291515 PSC80
GTIN	4060491000169
Classe articolo	29F

Descrizione

Esecuzione:

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm^2 e una durezza fino a 45 HRC.

Per:

Ø campo (consigliato): da 50 mm

Nota:

L'utilizzo dell'utensile per la rispettiva superficie di lavorazione dipende dal tipo di revolver (stella / disco).

- **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**
- **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

Descrizione tecnica

Forza massima rullo	8 kN
---------------------	------

Ø Rulli	14 mm
Spostamento punta-centro f	44 mm
Tipo attacco codolo	PSC80
Sporgenza totale L _A	196 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio