

**Garant**
**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X125**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma cilindrica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Sporgenza totale Dim. A	144 mm
Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	10,5 mm
Ø Esterno D	34 mm
Filettatura M	M10×125
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	125 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari