

## Garant

**Mandrino a pinza ER, esecuzione sottile Forma ADB, SK 40 A = 70, per Dim. pinza ER: 16**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300649 16
GTIN	4045197944498
Classe articolo	31A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ghiera di serraggio con equilibratura fine **per HSC**. Foro passante ER11 allargato. Codoli con tornitura dura (silenziosità!).

· **Di serie con foro Balluff chip.**

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

#### Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed n. art. 309650.

#### Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309434, chiave di serraggio ER n. art. 309740.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806. Chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 0,5 - 10 mm

Ø esterno D: 22 mm

Chiave di serraggio adatta n. art. 309740: 16

### Descrizione tecnica

Chiave di serraggio adatta n. art. 309740	16
Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
Per pinze di serraggio ER	16 mm
Ø Esterno D	22 mm

Lunghezza utile $L_N$	45 mm
Adattatore	SK 40 A = 70
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza