



Strumenti di controllo per officina SENSOTORK®, Coppia max.: 20Nm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 654250 20 |
| GTIN | 4018754181148 |
| Classe articolo | 63B |

Descrizione

Esecuzione:

Strumento compatto per il controllo in officina delle chiavi dinamometriche.

Possibilità di estensione flessibile con rilevatore di misura intercambiabile. Elevata precisione grazie al rilevatore piatto (forze trasversali ridotte) e all'elaborazione e alla digitalizzazione del valore misurato direttamente nel rilevatore ($\pm 0,25\%$ di scostamento dal valore misurato nel campo da 20% – 100% del valore nominale; $\pm 0,5\%$ nel campo da 10% – 20% del valore nominale e $\pm 1\%$ nel campo da 2% -10% del valore nominale).

Elevata sicurezza grazie alla visualizzazione supplementare della coppia effettivamente serrata per le chiavi dinamometriche a rilascio automatico.

Fornitura:

Incluso sensore di misura, supporto, strumento indicatore, supporto per strumento indicatore, cavo a spirale, alimentatore di rete 1,5 m, kit di fissaggio per posizione di collaudo orizzontale e verticale.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Dimensione h ₂ | 215 mm |
| Dimensione h ₁ | 79 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Coppia massima | 20 Nm |
| Dimensione b | 180 mm |
| Dimensione l | 180 mm |
| Peso | 6,2 kg |
| Quadro femmina | 1/4 pollici |
| Intervallo di misurazione | 0,4 – 20 Nm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario |
| Interfaccia | Porta USB |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Taratura | O4 |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di taratura e di regolazione |

Servizi

| | |
|---|-------------------|
| Taratura su entrambi i latiStrumento / Sensore di controllo della coppia Coppia max. 400/2 Nm | 020140 400/2 |
| Taratura DAkkS su entrambi i latiStrumento / Sensore di controllo della coppia Coppia massima 0,1-1100/2 Nm | 020150 0,1-1100/2 |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Rilevatore di misura Coppia max. 20 Nm | 654255 20 |
|--|-----------|