

Garant**Portafrese con trascinatori frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 30 corto, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303010 22
GTIN	4045197944870
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. Forma ADB.

Con 4 fori per il lubrorefrigerante.

- **Forma cilindrica.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22

Sporgenza totale Dim. A	40 mm
Ø Esterno D	48 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali