

**Garant****Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303035 27
GTIN	4045197944955
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Con 4 fori per il lubrorefrigerante.

- **Forma cilindrica.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Ø Esterno D	60 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali