

Garant**Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303035 22 |
| GTIN | 4045197944948 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. Forma ADB.

Con **4** fori per il lubrorefrigerante.

- **Forma cilindrica.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|-------|
| Mandrino di Ø d ₁ | 22 mm |
| Ø Esterno D | 48 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 |
| Ø Attacco D ₁ | 22 mm |
| Adattatore | BT 50 A = 100 |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |