



## Strumenti di controllo per officina SENSOTORK®, Coppia max.: 1100Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654250 1100
GTIN	4018754181155
Classe articolo	63B

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Strumento compatto per il controllo in officina delle chiavi dinamometriche.

Possibilità di estensione flessibile con rilevatore di misura intercambiabile. Elevata precisione grazie al rilevatore piatto (forze trasversali ridotte) e all'elaborazione e alla digitalizzazione del valore misurato direttamente nel rilevatore ( $\pm 0,25\%$  di scostamento dal valore misurato nel campo da 20% – 100% del valore nominale;  $\pm 0,5\%$  nel campo da 10% – 20% del valore nominale e  $\pm 1\%$  nel campo da 2% -10% del valore nominale).

Elevata sicurezza grazie alla visualizzazione supplementare della coppia effettivamente serrata per le chiavi dinamometriche a rilascio automatico.

#### Fornitura:

Incluso sensore di misura, supporto, strumento indicatore, supporto per strumento indicatore, cavo a spirale, alimentatore di rete 1,5 m, kit di fissaggio per posizione di collaudo orizzontale e verticale.

#### Fornitura:

Adattatori (quadro interno  $\times$  quadro esterno): 1/4 pollice  $\times$  3/4 pollice;  
3/8 pollice  $\times$  3/4 pollice;  
1/2 pollice  $\times$  3/4 pollice

### Descrizione tecnica

Dimensione b	180 mm
Coppia massima	1100 Nm
Quadro femmina	3/4 pollici
Dimensione h <sub>1</sub>	79 mm
Dimensione h <sub>2</sub>	215 mm
Peso	7,5 kg
Dimensione l	180 mm
Intervallo di misurazione	25 – 1100 Nm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Interfaccia	Porta USB
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	O4
Tipo di prodotto	Dispositivo di taratura e di regolazione

## Servizi

Taratura su entrambi i lati Strumento / Sensore di controllo della coppia Coppia max. 1000/2 Nm	020140 1000/2
Taratura DAkkS su entrambi i lati Strumento / Sensore di controllo della coppia Coppia massima 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Accessori

Rilevatore di misura Coppia max. 1100 Nm	654255 1100
Adattatori di taratura a sezione quadra Modello 3	654383 3
Adattatori di taratura a sezione quadra Modello 4	654383 4
Adattatori di taratura a sezione quadra Modello 2	654383 2