

3M Scotch-Brite™

Mola compatta per sbavatura Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Ø Disco × Larghezza × Ø Foro: 152X25X25 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568725 152X25X25
GTIN	50051115667416
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Le mole compatte in tessuto creano una **finitura uniforme**, poiché la grana abrasiva attiva è sempre nuova. **Nessuna modifica alla geometria dell'utensile, nessun segno di rettifica, lunga durata.**

Mola in **tessuto di fibra pressato** con **grana ceramica aggressiva Cubitron™ II.**

Uso:

Per **lavori di sbavatura pesanti** con **maggior tasso di asportazione** rispetto alle mole di sbavatura compatte. Elevata stabilità dei bordi.

Su **smerigliatrici da banco** o manuali con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1–2 e flangia di riduzione n. art. 568782. Dispositivo per ravvivatura mole adatto n. art. 568785.

Sigla materiale abrasivo: ceramica

Ø foro: 25 mm

Grado di finezza: extra-grosso

Grado durezza: duro

Larghezza: 25 mm

Ø foro: 25 mm

Esecuzione: 7C extra coarse

Descrizione tecnica

Grado di finezza	extra-grosso
Esecuzione	7C extra coarse
Grado durezza	duro
Ø disco	152 mm
Ø foro	25 mm
Larghezza	25 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Attributo del nome del prodotto	RC-UW
Denominazione originale prodotto	RC-UW

Accessori

Coppia di flange in alluminio Per foro di Ø 25 mm	568782 25
---	-----------